



# Eurodispenser® RX5 Touchless

## Descripción general del producto

Eurodispenser® RX5 Touchless es un dispensador de desinfectante y jabón, especialmente diseñado para una desinfección más segura evitando el contacto directo gracias a su sistema touchless.

## Características y ventajas

- Aplicación controlada por sensor: fiable e higiénica
- Diseño fino y moderno
- Uso polivalente como dispensador de pared o independiente
- Carreras de aplicación regulables de 1 a 3 carreras
- Dosificación: 1,5 ml por carrera
- Carcasa de plástico robusta
- Uso universal con botellas Euro de 500 ml
- Fácil montaje
- Protección antirrobo del dispensador si está montado en pared
- Válvula dosificadora de plástico reutilizable (por separado)
- Bandeja antigoteo opcional

## Datos técnicos

### Composición/Material

Marco	ABS
Contenedor (500 ml)	Plástico, desmontable
Válvula dosificadora	PP, PE y silicona
Pilas	4 LR 14, Tensión: 6 VCC

### Peso


Total (con pilas, sin placa de pared)	0,93 kg
Total (con pilas, con placa de pared)	1,067 kg

## Technical Data Sheet

### Eurodispenser® RX5 Touchless

#### Medidas

Profundidad	142 mm
Altura	269 mm
Ancho	102 mm



#### Contenido de la entrega

- Sistema dispensador
- Válvula dosificadora de plástico reutilizable
- Pilas (4 monoceldas, tipo LR 14)
- Manual de instrucciones
- Placa de pared (placa estándar y juego de montaje)

La bandeja antigoteo se puede pedir por separado.

#### Mantenimiento del dispensador

No requiere mantenimiento, salvo la sustitución de las pilas.

## Technical Data Sheet

### **Eurodispenser® RX5 Touchless**

#### **Limpieza**

##### Cómo limpiar el dispensador

- 1- Desmonte la placa de montaje y retire las pilas.
- 2- Limpie el dispensador y la placa trasera con un paño humedecido.
- 3- Una vez se haya secado completamente, limpie la placa de la pared y el dispensador con desinfectante de superficies alcohólico (p. Ej. Bacillol AF, toallitas Bacillol AF, espuma Bacillol 30 o Bacillol 30 toallitas) y asegure una cobertura completa. Considere un tiempo de exposición de 30 segundos.
- 4- Introduzca las pilas.
- 5- Coloque la carcasa en la placa trasera y cierre el dispensador con la llave.
- 6- Introduzca una válvula dosificadora nueva o preparada de nuevo y no toque el tubo de aspiración.

##### Cómo limpiar la válvula dosificadora

###### Lavavajillas:

La válvula dosificadora es apta para el lavavajillas (60 °C), pero debe reposar unas 6 horas después de un tratamiento de este tipo y antes de introducirla de nuevo en el equipo.

Si la válvula de aspiración está obstruida, bombee solo agua caliente para restablecer el funcionamiento

###### Manual:

- 1- Desmonte la botella del dispensador con desinfectante de manos o loción para el lavado.
- 2- Limpie el tubo de la válvula dosificadora con un paño limpio y desechable sin hilos para eliminar residuos del producto.
- 3- Limpie la válvula dosificadora completamente con agua del grifo (hasta 60 °C) con otro paño desechable sin hilos o un cepillo para botellas.
- 4- Enjuague el tubo de abajo a arriba con agua caliente y vacíelo.
- 5- Coloque la válvula dosificadora sobre toallas de papel desechables para secarla.
- 6- Cuando la válvula dosificadora esté completamente seca, desinféctela con un desinfectante rápido (p. ej. Bacillol AF o toallitas Bacillol AF) y espere los 30 segundos de tiempo de exposición.
- 7- Coloque la válvula dosificadora en el dispensador y utilice una solución desinfectante rápida para enjuagar la válvula dosificadora. Bombee 20 veces el desinfectante a un recipiente con agua fría. Espere durante un tiempo de exposición de 5 minutos. Introduzca una botella nueva y bombee el producto nuevo 20 veces a un

## Technical Data Sheet

### **Eurodispenser® RX5 Touchless**

recipiente.

### **Precauciones**

Utilice los desinfectantes con precaución. Antes de usarlos, lea siempre la etiqueta y la información del producto.

### **Presentación**

Producto	Cantidad	Ref. HARTMANN
<b>Eurodispensador RX5 Touchless</b> para botellas de 500 ml	1	981 7300
<b>Válvula dosificadora de recambio RX5 Touchless</b> para botellas de 500 ml	1	981 7310
<b>Bandeja antigoteo para Eurodispensador RX5 Touchless</b> para botellas de 500 ml	1	981 7320